

KCMA-18-75-1A-1VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu, Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Prąd pierwotny: 75 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1 VA, klasa dokładności: 3, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2420780000
Typ	KCMA-18-75-1A-1VA-3
GTIN (EAN)	4050118428896
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 10 maja 2024 01:20:40 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA-18-75-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	68 mm	Głębokość (cale)	2,677 inch
Wysokość	64,5 mm	Wysokość (cale)	2,539 inch
Szerokość	41,6 mm	Szerokość (cale)	1,638 inch
Masa netto	1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	75 A
Prąd wtórny	0...1 A	klasa dokładności	3

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	18,5 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń		

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	1,2 x $I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Długość kabla	2,5 m	Klasa izolacji	E
Stopień ochrony	IP20		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet German
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-75-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

