

**CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są szczególnie odpowiednie do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety rozwiązania tego typu: technologia przyłącza bez wkrętów ze złączem sprężynowym, przyłącze oszczędzające czas dla przewodników stałych i elastycznych, odporne na wstrząsy i wibracje, wysokie mechaniczne siły trzymania i wysoka rezystancja prądowa.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Prąd pierwotny: 200 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 0,5, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	<a href="#">2421020000</a>
Typ	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118428988
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Wysokość	80,9 mm	Wysokość (cale)	3,185 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	307 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	2,5 VA	Prąd pierwotny	200 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	0,5

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	25,7 mm
Szyna	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

## Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{cieplny}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Stopień ochrony	IP20

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

