

**CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Съемные трансформаторы тока**

Съемные трансформаторы тока особенно удобны для монтажа на шине.

Преимущества этого типа: безвинтовая технология соединений с пружинным соединением, экономящий время вариант подключения для одножильных и многожильных проводников, ударопрочность и вибростойкость, высокая механическая сила удержания и высокое сопротивление тока.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Первичный ток: 150 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	<a href="#">2421030000</a>
Тип	CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118428971
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	52 мм	Глубина (дюймов)	2,047 inch
Высота	80,9 мм	Высота (в дюймах)	3,185 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Масса нетто	230 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25,7 мм
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Место установки	Использование внутри помещений

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальная частота	50 Hz	Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,2 \times I_{\text{ном.}}$

## Электрические характеристики

Вторичный ток	0...5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	150 A

## Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	-----	-------------	--------------------------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**СМА-31-150-5А-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

