

## SAID-M8B-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Weidmüller är en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med viktiga användare – försett marknaden med väl genomtänkta produkter som sätter standarden runt hela världen vad gäller funktionalitet och kvalitet. De bästa exemplen är de nya effektfördelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler kännetecknas av särskilt höga strömmar och spänningar. Därigenom kan de även användas med exempelvis trefasmotorer.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8, Hylsa, Monteringsgänga: , Antal poler: 3, Tråd-/kabellängd:
Art.nr.	<a href="#">2421780000</a>
Typ	SAID-M8B-3S-SMT
GTIN (EAN)	4050118429701
Förp.	25 Stück

## SAID-M8B-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	2,56 g
-----------	--------

## Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	3	Kapsling	M8 hona
Kodering	M8 = ingen	Skärmanslutning	Ja
Märkspänning	60 V	Märkspänning	60 V (3-polig)/30 V (4-, 5- och 8-polig)
Märkström	4 A	Märkström	4 A (3-, 4- och 5-poliga)/1,5 A (8-polig)
Temperaturområde	-25...95 °C	Skyddsklass	IP67
Kontaktyta	Au (guld)	Kapslingsmaterial	LCP
Anslutningsgänga	M8	Anslutningsvridmoment	M8: 0,5 Nm
Nedsmuttningsgrad	3 (2 inom det tätade området)	Stickcykler	≥ 100
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontramutter, material	CuZn, förnicklad
Material för flänskapslingen	CuZn, förnicklad		

## Allmänna data

Antal poler	3	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	LCP	Anslutningsgänga	M8
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontaktyta	Au (guld)
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

## Karakteristiska systemvärden

Antal poler	3	Polradstal	1
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Au (guld)		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### SAID-M8B-3S-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


# SAID-M8B-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar


### Profilritning



### Kretskortsdesign



### Polschema



M8 = none

## SAID-M8B-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör



Weidmüller är en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med viktiga användare – försett marknaden med väl genomtänkta produkter som sätter standarden runt hela världen vad gäller funktionalitet och kvalitet. De bästa exemplen är de nya effektfördelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler kännetecknas av särskilt höga strömmar och spänningar. Därigenom kan de även användas med exempelvis trefasmotorer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAIHG-M8B-M12-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424480000</a>	Chassie kontakt, M8 hona, Montagehöjd: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118431476	
Förp.	25 Stück	
Typ	SAIHG-M8B-M12-10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424500000</a>	Chassie kontakt, M8 hona, Montagehöjd: 10 mm
GTIN (EAN)	4050118432503	
Förp.	25 Stück	
Typ	SAIFG-M8B-M10-13	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424460000</a>	Chassie kontakt, M8 hona, Montagehöjd: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118432602	
Förp.	25 Stück	
Typ	SAIFG-M8B-M10-9	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424430000</a>	Chassie kontakt, M8 hona, Montagehöjd: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118432442	
Förp.	25 Stück	
Typ	SAIE-KMM12X1-SW14	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424570000</a>	Chassie kontakt
GTIN (EAN)	4050118432473	
Förp.	25 Stück	
Typ	SAIE-KMM10X1-SW12	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2424560000</a>	Chassie kontakt
GTIN (EAN)	4050118432107	
Förp.	25 Stück	