

SAID-M8S-3S-SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Společnost Weidmüller je předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M8, Kontakt, Montážní závit : , Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu:
Objednací číslo	2421810000
Typ	SAID-M8S-3S-SMT
GTIN (EAN)	4050118429589
Množství	25 ks

SAID-M8S-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2,88 g
----------------	--------

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	M8 = ne	Počet pólů	3
Připojení stínění	Ano	Skříň	M8 konektor samec
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovité napětí	60 V (3 póly) / 30 V (4, 5 a 8 pólů)
Jmenovitý proud	4 A	Jmenovitý proud	4 A (3, 4 a 5 pólů) / 1,5 A (8 pólů)
Rozsah teplot	-25...95 °C	Stupeň krytí	IP67
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	LCP
Připojovací závit	M8	Utahovací moment	M8: 0,5 Nm
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	Slitina	Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn
Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn		

Obecné informace

Počet pólů	3	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	LCP	Připojovací závit	M8
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100

Systémové parametry

Cykly zapojování	≥ 100	Množství řady kolíků	1
Počet pólů	3	Stupeň krytí	IP67

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Au (zlato)		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

SAID-M8S-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN


SAID-M8S-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



DPS design





Schéma polů



M8 = none

SAID-M8S-3S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Společnost Weidmüller je předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-KMM12X1-SW14	Verze
Objednací číslo	6424570000	Vestavěné zástrčky
GTIN (EAN)	4050118432473	
Množství	25 ks	
Typ	SAIHG-M8S-M12-10	Verze
Objednací číslo	6424550000	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 10 mm
GTIN (EAN)	4050118431629	
Množství	25 ks	
Typ	SAIFG-M8S-M10-9	Verze
Objednací číslo	6424520000	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118432251	
Množství	25 ks	
Typ	SAIHG-M8S-M12-6	Verze
Objednací číslo	6424540000	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118432381	
Množství	25 ks	
Typ	SAIE-KMM10X1-SW12	Verze
Objednací číslo	6424560000	Vestavěné zástrčky
GTIN (EAN)	4050118432107	
Množství	25 ks	
Typ	SAIFG-M8S-M10-13	Verze
Objednací číslo	6424530000	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118432343	
Množství	25 ks	