

**SAID-M8B-5-SMT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Společnost Weidmüller je předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vestavěné zástrčky, M8, Patice, Montážní závit: , Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Objednací číslo	<a href="#">2421960000</a>
Typ	SAID-M8B-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118429831
Množství	25 ks

## SAID-M8B-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2,72 g
----------------	--------

## Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	B-kódování	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Skříň	M8 konektor samice
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovité napětí	60 V (3 póly) / 30 V (4, 5 a 8 pólů)
Jmenovitý proud	4 A	Jmenovitý proud	4 A (3, 4 a 5 pólů) / 1,5 A (8 pólů)
Rozsah teplot	-25...95 °C	Stupeň krytí	IP67
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	LCP
Připojovací závit	M8	Utahovací moment	M8: 0,5 Nm
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	Slitina	Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn
Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn		

## Obecné informace

Počet pólů	5	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	LCP	Připojovací závit	M8
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100

## Systémové parametry

Cykly zapojování	≥ 100	Množství řady kolíků	1
Počet pólů	5	Stupeň krytí	IP67

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Au (zlato)		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### SAID-M8B-5-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAID-M8B-5-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy


### Rozměrový výkres



### DPS design



### Schéma pólů



## SAID-M8B-5-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství



Společnost Weidmüller je předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-KMM10X1-SW12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424560000</a>	Vestavěné zástrčky
GTIN (EAN)	4050118432107	
Množství	25 ks	
Typ	SAIFG-M8B-M10-13	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424460000</a>	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samice, Výška instalace: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118432602	
Množství	25 ks	
Typ	SAIHG-M8B-M12-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424500000</a>	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samice, Výška instalace: 10 mm
GTIN (EAN)	4050118432503	
Množství	25 ks	
Typ	SAIE-KMM12X1-SW14	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424570000</a>	Vestavěné zástrčky
GTIN (EAN)	4050118432473	
Množství	25 ks	
Typ	SAIFG-M8B-M10-9	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424430000</a>	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samice, Výška instalace: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118432442	
Množství	25 ks	
Typ	SAIHG-M8B-M12-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6424480000</a>	Vestavěné zástrčky, M8 konektor samice, Výška instalace: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118431476	
Množství	25 ks	