

PAC-D15M-F-HF-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | |
| Rendelési szám | 2425980015 |
| Típus | PAC-D15M-F-HF-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986598553 |
| Qty. | 1 Stück |

PAC-D15M-F-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 250 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50 °C

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| A következőkhöz: | | Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| Interfész csatlakozó | Analog jelek SUB-D MALE 15P | Kábel | Kábel, LIHCH |
| Kábelhossz | 1,5 m | Pólusok száma, min. | 15 pólusú |
| Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm ² | | |

Villamos adatok

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------|
| Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m | Összes áram, max. | 3 A |
| Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|------------------------------------------|