

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**More performance. Simplified
u-remote.**

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védeettséggel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért.

A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

Általános rendelési adatok

Verzió	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő-/beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol
Rendelési szám	2426290000
Típus	UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434378
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 0:47:47 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	17,6 mm	Magasság (coll)	0,693 inch
Szélesség	59,6 mm	Szélesség (coll)	2,346 inch
Hossz	200 mm	Hossz, inch	7,874 inch
Nettó tömeg	500 g		

Csatlakozások

I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású	Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású
Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású	Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 dugasz, 5 pólusú, L-kódolás
Tápfeszültség (AUX KI)	1x M12 aljzat, 5 pólusú, L-kódolás		

Digitális bemenetek

Bemenő áram, alacsony	1. típus, az IEC 61131-2 szerint		
Bemenő áram, magas	1. típus, az IEC 61131-2 szerint		
Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros		
Digitális bemenetek	Rövidzárlat-védelem	Igen	
	Túlterhelésvédelem	Igen	
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga		

Digitális kimenetek

Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros		
Digitális kimenetek	Rövidzárlat-védelem	Igen	
	Túlterhelésvédelem	Igen	
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	
Kimenő feszültség, alacsony	min. (UL -1)		
Kimenő feszültség, magas	max. 2 V		
Max. teljes áramkimenet	9 A (12 A, lásd a kézikönyvet)		
Rövidzárlatbiztos	Igen		
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga		
max. áramtovábbítási kapacitás kimenő jelenként	2 A		

Általános adatok

Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Module variants	8 digital inputs, 8 digital outputs
UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Védelmi osztály	IP67

Tápfeszültség

A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	100 mA tipikus	Határok	18 V DC ... 30 V DC
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24 V

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9,1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02
ECLASS 12.0	27-24-26-02	ECLASS 13.0	27-24-26-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Engineering Data	CAD data – STEP
Software	Device description – UR67 - GSDML V2.33 / IOLM V1.4 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files Device description – UR67 - GSDML V2.31 + V.33 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files
User Documentation	MAN UR67 MP DE MAN UR67 MP EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISM-4/8S-M12-4P D-COD	Verzió
Rendelési szám	1892120000	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, tű, egyenes
GTIN (EAN)	4032248569380	
Qty.	1 Stück	

egyenesről egyenesre



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozóinkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455260150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470284	száma : 5, 1.5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem,
Qty.	1 Stück	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455330150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118469950	száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
Qty.	1 Stück	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

hajlított – egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455320150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470529	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), hajlított - hüvely (mama), egyenes,
Qty.	1 Stück	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

hajlítottról hajlítottra



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	455300150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470444	száma : 5, 1.5 m, csap, 90° - aljzat 90°;, árnyékolt: Nem, LED:
Qty.	1 Stück	Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG-M 8/20 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1027290000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248753284	
Qty.	200 Stück	

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

egyenes – hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455280150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470369	száma : 5, 1.5 m, csap, egyenes - aljzat, 90°deg., árnyékolt: Nem, LED:
Qty.	1 Stück	Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455220150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470123	száma : 5, 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny
Qty.	1 Stück	anyaga: PUR, Halogén: Nem

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455240150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470208	száma : 5, 1.5 m, csap, 90°deg., árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny
Qty.	1 Stück	anyaga: PUR, Halogén: Nem

Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Verzió
Rendelési szám	1044470015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes,
GTIN (EAN)	4032248779062	RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Qty.	1 Stück	

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Verzió
Rendelési szám	4455200150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470048	száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
Qty.	1 Stück	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Verzió
Rendelési szám	1025950015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes,
GTIN (EAN)	4032248776054	M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e
Qty.	1 Stück	(TIA T568-B), PUR, 1.5 m