

**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, CZ
Objednací číslo	<a href="#">2426700000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
Množství	1 ks

## IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 29 g

## Teploty

Provozní teplota -5 °C...35 °C

## Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ E	Požární zatížení	840 kJ
Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka Power velká

## Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	250 V
Jmenovitý proud	16 A		

## Upnutelné vodiče

Délka odizolování 12 mm

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	max.	1,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	1,5 mm <sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, pevný 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Typ připojení PUSH IN

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda



**Soubory ke stažení**Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [20211129 Technical change for FrontCom Vario socket inserts](#)  
[20211129 Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario-2](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Socket Insert Overview EN](#)  
[Socket Insert Overview DE](#)  
[Designation key / Type key](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**

**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Adaptér na lištu pro konektorové vložky**

Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Objednávací číslo	<a href="#">6534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Množství	1 ks