

FAD S5135 SL42 A R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A migrációhoz a front adapterek a régi PLC-re csatlakoznak, és egy új konfekcionált kábel segítségével az újra. Egyes adapterek a redundancia okán 2 csatlakozót tartalmaznak.

Általános rendelési adatok

Verzió	
Rendelési szám	2435110000
Típus	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
Qty.	1 Stück

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0,906 inch
Magasság	283 mm	Magasság (coll)	11,142 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Nettó tömeg	127 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V AC	Max. áram csatornánként	4 A
Összes üzemi áram	32 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1,2 kV

Besorolások

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

