

## VG M50 EMV-4 MS 30-38

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



## Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">2435200000</a>
Typ	VG M50 EMV-4 MS 30-38
GTIN (EAN)	4050118446951
Förp.	5 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 13:02:48 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG M50 EMV-4 MS 30-38

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2,087 inch
Längd	62 mm	Bygglängd (tum)	2,441 inch
Nettovikt	0,414 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk, M 50	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	9 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	38 mm
Kabeldiameter utsidan min.	30 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	58 mm	Nyckelbredd 1	58 mm
Nyckelbredd 2	58 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skärmdiameter max.	34 mm	Skärmdiameter min.	26 mm
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kuplmutter, max.	43 Nm	Vridmoment kuplmutter, min.	41 Nm
Vridmoment muffar, max.	18,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	17,5 Nm
Åtdragningsmoment	18 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## VG M50 EMV-4 MS 30-38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - EMC brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 004ISS00</a>
---	--

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
----------------------	---------------------------------

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

## VG M50 EMV-4 MS 30-38

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingmuttrar till EMV



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU EMV M50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1777670000</a>	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 50,
GTIN (EAN)	4032248157945	4.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	10 Stück	