

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	2435210000
Typ	VG M63 EMV-4 MS 34-44
GTIN (EAN)	4050118446968
Förp.	5 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:35:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	73 mm	Bygglängd (tum)	2,874 inch
Nettovikt	0,483 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk, M 63	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	14 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	44 mm
Kabeldiameter utsidan min.	34 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	68 mm	Nyckelbredd 1	68 mm
Nyckelbredd 2	68 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skärmdiameter max.	40 mm	Skärmdiameter min.	30 mm
Tätningssinsats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	44 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	42 Nm	Vridmoment muffar, max.	26 Nm
Vridmoment muffar, min.	24 Nm	Åtdragningsmoment	25 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E199260	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - EMC brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 004ISS00
---	--

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
----------------------	---------------------------------

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingmuttrar till EMV



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU EMV M63	Artikelbeteckning
Art.nr.	1777680000	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 63,
GTIN (EAN)	4032248157952	6.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	10 Stück	