

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 32 A, nélkül, Keresztösszekötés: nélkül, Integrált vizsgálóaljzat: Nem, TS 35, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2436380000</a>  |
| Típus          | WTR 4/O.TNHE  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448344   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 48 mm    | Mélység (coll)   | 1,89 inch  |
| Magasság    | 60 mm    | Magasság (coll)  | 2,362 inch |
| Szélesség   | 6,1 mm   | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 11,086 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |   |                               |      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Távtartó, dugaszolható<br>keresztösszekötőhöz, Egyik<br>oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1   | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Sín                                | TS 35   | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem  |

## Bontókapcsok

|                          |        |                   |        |
|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Nem    | Keresztösszekötés | nélkül |
| Rés                      | nélkül |                   |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |                       |   |
|--------------------|----------------|-----------------------|---|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma | 1 |
|--------------------|----------------|-----------------------|---|

## Névleges adatok

|                          |                   |  |        |
|--------------------------|-------------------|--|--------|
| Névleges keresztmetszet  | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                              | 500 V  |
| Névleges DC feszültség   | 500 V             | Névleges áram                                    | 32 A   |
| Áram maximum vezetékknál | 32 A              | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x<br>szerint  | 1 mΩ   |
| Névleges lökőfeszültség  | 6 kV              | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-<br>x szerint | 1,02 W |
| Szennyezés súlyossága    | 3                 |  |        |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő<br>csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|---|----------------------|

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                  | Csatlakozás típusa  | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány  | oldalt               |
| Csatlakozások száma  | 2                    | Csupaszolási hossz  | 13 mm                |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete  | 0,6 x 3,5 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 0,6 Nm               | Meghúzási nyomaték, min.  | 0,5 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A4                   | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval  | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 10               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |   |                      |

## Általános

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Sín   | TS 35  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**WTR 4/O.TNHE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Beipackzettel_WTR4.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                      |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

**WTR 4/O.TNHE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | TNST                       | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1833090000</a> | Tartozékok, Leválasztó dugó, 20 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471485              |                                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">7921560000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248264643              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921600000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322633              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921570000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322503              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |

2.5-10 mm<sup>2</sup>

2.5-10  
mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, Véglap, 56 mm x 1.5 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              | sötétbész  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglemez (kapcsok), 56 mm x 1.5 mm, sötétbész |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |



## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon<sup>®</sup> Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 Stück                    |                        |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## Komponensdugók



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapocsban. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapcsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapcsot integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapocssá alakítja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | BEST                       | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1833100000</a> | Tartozékok, Komponens dugó       |
| GTIN (EAN)     | 4032248501014              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |
| Típus          | BEST/DRBR                  | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1878570000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 22 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471508              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus          | BEST/D                     | Verzió                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1878560000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 1 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471492              |                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                 |

## DEK 5/6



## WS/ DEK


A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 23:07:31 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | 6.10, 32 A, kék  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 6.10, 32 A, narancssárga   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 23:07:31 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WTR 4/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |