

VT LCL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Срабатывает при удалении от 4 мм
- посредством емкостных методов, не требующих протекания тока
- Невидимый обрыв кабеля можно выявить с отклонением в несколько миллиметров
- Определяет находящиеся под напряжением провода штепсельных розеток, кабельных барабанов, распределителей и т. д.
- Индикация: визуальная, а также визуальная и звуковая
- Включая функцию карманного фонаря для VT LCL

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Кабелеискатель
Номер для заказа	2436670000
Тип	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
Кол.	1 Шт.

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	23 мм	Глубина (дюймов)	0,906 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Ширина	155 мм	Ширина (в дюймах)	6,102 inch
Масса нетто	55,3 g		

Технические данные

Описание артикула	Бесконтактный тестер на- пряжения
-------------------	--------------------------------------

Измерительные и контрольные приборы

Вид защиты	IP65	Индикация	Визуальный и акустиче- ский
Категория измерительной цепи	CAT IV 1000 V	Номинальное напряжение, макс.	1000 V AC
Номинальное напряжение, мин.	12 V AC	Проверено и апробировано согласно	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA		

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format