

**VT M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- pro provozní zkoušky elektromagnetických ventilů, relé, cívek a stykačů
- Lze testovat všechna magnetická pole
- Vizuální a akustická indikace
- včetně funkce svítilny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Testovací nástroje, Bezkontaktní tester magnetického pole
Objednací číslo	<a href="#">2436680000</a>
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Množství	1 ks

## VT M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	55,7 g
----------------	--------

## Technické údaje

Popis výrobku	Bezkontaktní tester magnetického pole
---------------	---------------------------------------

## Měřicí a testovací zařízení

Displej	Vizuálně a akusticky	Stupeň krytí	IP65
Testováno a schváleno dle	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326	Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>