

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pour tester le fonctionnement d'électrovannes, de relais, de bobines et de contacteurs
- Test de tous les champs magnétiques
- Affichage : optique et acoustique
- comportant une fonction de lampe de poche

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de champ magnétique sans contact
Référence	2436680000
Type	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Qté.	1 pièce(s)

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 55,7 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Caractéristiques techniques

Description de l'article Testeur de champ magnétique sans contact

Appareils de mesure et de test

Affichage	Visuel et acoustique	Degré de protection	IP65
Type de pile	Pile 1,5 V type AAA	testé et approuvé selon	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur [Manual](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)