

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter |
| Rendelési szám | 2436680000 |
| Típus | VT M |
| GTIN (EAN) | 4050118450019 |
| Qty. | 1 Stück |

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 55,7 g |
|-------------|--------|

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter |
|-----------------|--|

Mérő- és vizsgálókészülék

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------------------------|
| Akkumulátor típusa | Elem 1,5 V AAA típus | Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint: | DIN EN 61010-1, DIN EN 61326 |
| Kijelző | Vizuális és akusztikus | Védelmi osztály | IP65 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000494 | ETIM 7.0 | EC000494 |
| ETIM 8.0 | EC000494 | ETIM 9.0 | EC000494 |
| ECLASS 9.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 9,1 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| User Documentation | Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |