

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Reagerar inom ett avstånd på 4 mm
- för funktionstest av magnetventiler, relän, spolar och skyddsinstrument
- alla magnetiska fält kan testas
- Visuell och akustisk indikering
- inklusive en ficklampefunktion

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, kontaktlös magnetfälttestare
Art.nr.	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Förp.	1 Stück

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	55,7 g
-----------	--------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kontaktlös magnetfält-testare
--------------------	-------------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Indikering	Visuell och akustisk
Skyddsklass	IP65	kontrollerad och godkänd enligt	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format