

**HS 1.0-3.2/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, vit |
| Art.nr.           | <a href="#">2437530000</a>                               |
| Typ               | HS 1.0-3.2/50 MM W                                       |
| GTIN (EAN)        | 4050118461039  |
| Förp.             | 1 000 Stück  |
| anpassad skrivare | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>    |

Skapandedatum den 1 juni 2024 13:00:58 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## HS 1.0-3.2/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |           |
|-----------|---------|-----------------|-----------|
| Djup      | 0,77 mm | Byggdjup (tum)  | 0,03 inch |
| Höjd      | 50,8 mm | Bygghöjd (tum)  | 2 inch    |
| Bredd     | 5,6 mm  | Byggbredd (tum) | 0,22 inch |
| Nettovikt | 0,527 g |                 |           |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...135 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Antal per rulle                      | 1 000        | Bredd                                | 5,6 mm   |
| Färgkod                              | vit          | Halogener                            | Ja   |
| Material                             |              | Rekommenderade tillverkare           | Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad |
|                                      | Polyolefin   |                                      |  |
| Temperaturområde för användning      | -55...135 °C | Temperaturområde för användning max. | 135 °C   |
| Temperaturområde för användning min. | -55 °C       |                                      |  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                           |                          |                     |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                     | Ja                        | Krympmån                 | 3:1                 |
| Ledararea                     | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, max.      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 0,5 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter       | 1 - 3,2 mm          |
| Ledarytterdiameter, max.      | 3,2 mm                    | Ledarytterdiameter, min. | 1 mm                |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                     |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

### HS 1.0-3.2/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## HS 1.0-3.2/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## HS 1.0-3.2/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a> | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |