

## HS 1.6-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2437560000</a>
Típus	HS 1.6-4.8/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461350
Qty.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HS 1.6-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Nettó tömeg	0,3 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Halogén	Igen
Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés	Szám tekercsenként	800
Szélesség	7,6 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1,6 - 4,8 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Zsugorodás mértéke	3:1		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**HS 1.6-4.8/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HS 1.6-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8448880000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	<a href="#">8672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

## HS 1.6-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück