

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	
Référence	2438500000
Type	THM MMP ROLLER TB
GTIN (EAN)	4050118498721
Qté.	1 pièce(s)

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	139 mm	Largeur (pouces)	5,472 inch
Diamètre	15 mm	Poids net	78,4 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Application / fabricant	Weidmüller DEK, WS
-------------------------	--------------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Notification de modification produit	MultiMark_PCN_de_Extern MultiMark_PCN_en_external
Catalogue	Catalogues in PDF-format