

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	
Art.nr.	2438500000
Typ	THM MMP ROLLER TB
GTIN (EAN)	4050118498721
Förp.	1 Stück

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5,472 inch
Diameter	15 mm	Nettovikt	78,4 g

Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	Weidmüller DEK, WS
-------------------------	--------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	MultiMark_PCN_de_Extern MultiMark_PCN_en_external
Kataloger	Catalogues in PDF-format