

SAI-H4-M12-T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации****Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный соединитель
Номер для заказа	2439350000
Тип	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
Кол.	1 шт.

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 117 g

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	T-coded
Количество полюсов	4	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	63 V DC	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Штекер M12 Одиночный выход 1 — вставной разъем Гнездо M12
Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	T-coded
Количество полюсов	4	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-111

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E310075

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN


SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



Connection diagram




Схема контактов




Схема контактов

