

RKDGE D4X4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s připojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Drážkovaná těsnicí vložka, IP54, ve spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu, TPE-V
Objednací číslo	2443760000
Typ	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
Množství	10 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 19:21:41 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RKDGE D4X4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,61 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0,748 inch
Čistá hmotnost	2,834 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	TPE-V	Silikon	Ne
Barevný	Béžová	Design	Drážkovaná těsnicí vložka
Stupeň krytí	IP54, ve spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu	Klasifikace hořlavosti UL 94	
			HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci v RKDG D17 PT6 (4324010000)		Typ linky	přibližně

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Sklopné těsnění RKDG D17 PT6 (4324010000) je nosné těsnění pro těsnicí vložku se zářezem. Kabely pro IP 54 s vícenásobným těsněním 4x4 mm (2443760000) Kabely snímač-akční člen Ø 4 mm: <ul style="list-style-type: none">• M8 kabely, 3 póly, bez stínění, PUR bez obsahu halogenů, typ: SAIL-M8...-3-...U• M12 kabely, 3 póly, bez stínění, PUR bez obsahu halogenů, typ: SAIL-M12...-3-...
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)