

**RKDGE D4X4 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.**

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Jointis pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Jointis disponibles avec filetage de connexion M16 et M20  
Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

**Informations générales de commande**

Version	Insert étanche Field Power®, Insert étanche fendu, IP54, en association avec RKDG D17 PT6, avec le boîtier correspondant, TPE-V
Référence	<a href="#">2443760000</a>
Type	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
Qté.	10 pièce(s)

**RKDGE D4X4 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	15,5 mm	Profondeur (pouces)	0,61 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	2,834 g		

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

**Caractéristiques générales**

Matériau	TPE-V	Silicone	Non
Couleur	beige	Forme	Insert étanche fendu
Degré de protection	IP54, en association avec RKDG D17 PT6, avec le boîtier correspondant	Classe d'inflammabilité selon UL 94	
			HB
Position de montage, conseils de montage	dans RKDG D17 PT6 (4324010000)	Type de câble	rond

**Note importante**

Informations sur le produit	Le joint rabattable RKDG D17 PT6 (4324010000) est le couvercle de l'insert étanche fendu. Câbles pour IP54 avec insert étanche multiple 4x4 mm (2443760000) Câbles capteurs/actionneurs Ø 4 mm : <ul style="list-style-type: none"><li>• Câbles M8, 3 pôles non blindés, PUR sans halogène. Type : SAIL-M8...-3-...U</li><li>• Câbles M12, 3 pôles non blindés, PUR sans halogène. Type : SAIL-M12...-3-...</li></ul>
-----------------------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>