

RKDGE D4X4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Verzió	Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V, 4 mm ²
Rendelési szám	2443760000
Típus	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
Qty.	10 Stück

RKDGE D4X4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	15,5 mm	Mélység (coll)	0,61 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	2,834 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Általános adatok

Anyag	TPE-V	Szilikon	Nem
Szín	bézs	Kivitel	Hornyos tömítőbetét
Védelmi osztály	IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	RKDG D17 PT6-ban (4324010000)	Vezetéktípus	kerek
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9,1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Az RKDG D17 PT6 (4324010000) összehajtható tömítés a hornyos tömítőbetét tartótömítése. Cables for IP54 with multiple sealing insert 4x4 mm (2443760000) Sensor-actuator cables Ø 4 mm: <ul style="list-style-type: none">• M8 cables 3-pole unshielded PUR halogen-free Type: SAIL-M8...-3-...U• M12 cables 3-pole unshielded PUR halogen-free Type: SAIL-M12...-3-...
------------------	--

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Katalógusok	Catalogues in PDF-format