

**RKDGE D2X6,5 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.**

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FieldPower® tätningsinsats, Slitsad tätningsinsats, IP54, i kombination med RKDG D17 PT6, med motsvarande kapsling, TPE-V
Art.nr.	<a href="#">2443800000</a>
Typ	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
Förp.	10 Stück

## RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0,827 inch
Nettovikt	3,32 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Material	TPE-V	Silikon	Nej
Färgkod	beige	Byggform	Slitsad tätningsinsats
Skyddsklass	IP54, i kombination med RKDG D17 PT6, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i RKDG D17 PT6 (4324010000)	Ledningstyp	HB rund

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Den vikbara tätningen RKDG D17 PT6 (4324010000) är bärtätning för den slitsade tätningsinsatsen. Kablar för IP54 med flera tätningsinsatser 2 × 6,5 mm (2443800000): <ul style="list-style-type: none"><li>• IE-kabel Ø 6,5 mm Typ: IE-C5DD4UG.....</li><li>• 24 V kabel Ø 6,5 mm, t.ex. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5</li></ul>
--------------------	--

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>