

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon száloptikai dugaszolható PushPull csatlakozók, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, Dugaszolható csatlakozó, SCRJ, Tápellátás, IP65
Rendelési szám	<a href="#">2448840000</a>
Típus	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
Qty.	1 Stück

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	130,4 mm	Mélység (coll)	5,134 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	804,65 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Felszerelés típusa	Screw mounting	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Szín	ezüst	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP65

## Száloptikás összekötő optikai jellemzői

Bemeneti csillapítás (száloptikás összekötő)	≤ 3.5 dB
--	----------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
----------------------	--

## Tápcsatlakozó műszaki adatai

2. csatlakozás (tápcsatlakozó)	Húzórugó	AWG csatlakozási keresztmetszet, max. (tápcsatlakozó)	13
Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. (tápcsatlakozó)	18	Dugaszolási ciklusok (tápcsatlakozó)	≤ 100
Ház alapanyaga (tápcsatlakozó)	Cink présöntvény, nikkelezett	Névleges feszültség (tápcsatlakozó)	24 V
Reteszelés típusa (tápcsatlakozó)	Push Pull	Szennyezés mértéke (tápcsatlakozó)	2
Tömítés anyaga (tápcsatlakozó)	NBR	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, max. (tápcsatlakozó)	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. (tápcsatlakozó)	0,75 mm <sup>2</sup>	Érintkező anyaga (tápcsatlakozó)	Rézötvözet
Érintkezőtartó anyaga (tápcsatlakozó)	PA		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretrajz



## Méretrajz



## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	

## SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">191550000</a>	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Qty.	10 Stück	