

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, Ventilstickpropp, Hona, vinklad
Art.nr.	2451220000
Typ	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
Förp.	1 Stück

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 26 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm ²	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	3	Kabeldiameter max.	7 mm
Kabeldiameter min.	4,5 mm	Kapslingsmaterial	PA 6 GF
Kodering	Bryggform A (18 mm)	Kontaktyta	CuSn
LED	Nej	Märkspänning	24 V
Märkström	10 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP 65
Skyddskoppling	Suppressordiod	Stickcykler	≤ 50
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN