

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování konektů, 6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
Objednací číslo	2453810000
Typ	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Množství	1 ks

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Výška	355 mm	Výška (v palcích)	13,976 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	3 300 g		

Technické údaje

Doba nabíjení	0,5 h		
Lisovací síla	jmen.	60 kN	
Popis výrobku	Krimpovací kleště 6–300 mm ²		
Provozní napětí	18 V		

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice		Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
	Elektrohydraulické		
Odchylka	16 mm	Průřez koncovek, max.	300 mm ²
Průřez koncovek, min.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro krimpovací kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Verze
Objednací číslo	6505350000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519730	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Verze
Objednací číslo	6505300000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519709	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Verze
Objednací číslo	6505280000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519662	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Verze
Objednací číslo	6505310000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519693	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Verze
Objednací číslo	6505320000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519679	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Verze
Objednací číslo	6505290000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519723	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Verze
Objednací číslo	6505330000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519686	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Verze
Objednací číslo	6505340000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519716	
Množství	1 ks	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG/HPG DIN 120	Verze
Objednací číslo	2505360000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118519747	
Množství	1 ks	

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verze
Objednací číslo	2505250000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519617	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Verze
Objednací číslo	2505170000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519549	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verze
Objednací číslo	2505220000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519563	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verze
Objednací číslo	2505180000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519570	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verze
Objednací číslo	2505190000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519587	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Verze
Objednací číslo	2505150000	Příslušenství, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519532	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verze
Objednací číslo	2505260000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519648	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 24. května 2024 23:44:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verze
Objednávací číslo	6505230000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519624	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Verze
Objednávací číslo	6505270000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519655	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verze
Objednávací číslo	6505240000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519631	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verze
Objednávací číslo	6505200000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519600	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verze
Objednávací číslo	6505160000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519556	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verze
Objednávací číslo	6505210000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519594	
Množství	1 ks	

Příslušenství



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AKKU APG/EPG 5AH
Objednávací číslo	6860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Množství	1 ks
Typ	AKKU APG/EPG 2AH
Objednávací číslo	6858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. května 2024 23:44:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LADEGERAET EPG
Objednávací číslo	6509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Množství	1 ks

... pro kabelové koncovky

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Verze
Objednávací číslo	6577830000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590708	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Verze
Objednávací číslo	6577850000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590692	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Verze
Objednávací číslo	6577880000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590678	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Verze
Objednávací číslo	6577810000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590722	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Verze
Objednávací číslo	6577870000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590685	
Množství	1 ks	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Verze
Objednávací číslo	6469580000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483864	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Verze
Objednávací číslo	6469630000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118484038	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Verze
Objednávací číslo	6469560000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483840	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Verze
Objednávací číslo	6469570000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483826	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Verze
Objednávací číslo	6469620000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483871	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verze
Objednávací číslo	6469590000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483857	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Verze
Objednávací číslo	6469380000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118532937	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verze
Objednávací číslo	6469540000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483819	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Verze
Objednávací číslo	6469650000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118484045	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 24. května 2024 23:44:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Verze
Objednací číslo	6469550000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483833	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Verze
Objednací číslo	6469640000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118484052	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Verze
Objednací číslo	6469600000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483895	
Množství	1 ks	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Verze
Objednací číslo	6469610000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118484007	
Množství	1 ks	