

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezacích nástrojů s přímou aplikací síly na malé průřezy po řezací nástroje na velké průměry.

- Extrémně rychlá práce díky dvouúrovňové hydraulické pumpě
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- Ergonomická rukojeť a vyvážené rozložení váhy zaručují neunavující a bezpečnou práci
- Permanentní kontrola úrovně nabití akumulátoru
- Monitorování pracovního cyklu a stavový displej
- Chybový displej pro případ poruchy

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroje na řezání, Nástroj na řezání
Objednací číslo	2453830000
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Množství	1 ks

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Výška	365 mm	Výška (v palcích)	14,37 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Čistá hmotnost	3 100 g		

Technické údaje

Doba nabíjení	0,5 h	Provozní napětí	18 V DC
---------------	-------	-----------------	---------

Nástroje na řezání

Doba nabíjení	0,5 h	Děrovací síla	30 kN
Jednožilový hliníkový kabel, max.(mm ²)	500 mm ²	Měděný kabel - pevný, max.	240 mm ²
Měděný kabel - splétaný, max.	200 mm ²	Měděný kabel, max. průměr	40 mm
Provozní napětí	18 V DC	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	40 mm
Více vodičový hliníkový kabel, max (mm ²)	280 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LADEGERAET EPG
Objednávací číslo	6509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Množství	1 ks
Typ	AKKU APG/EPG 2AH
Objednávací číslo	6858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Množství	1 ks
Typ	AKKU APG/EPG 5AH
Objednávací číslo	6860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Množství	1 ks