

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller está especializado en el corte de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza, hasta herramientas de corte para diámetros grandes.

- Procesamiento extremadamente rápido gracias a su bomba hidráulica de dos fases
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- La empuñadura ergonómica y la equilibrada distribución de peso garantizan un manejo seguro y sin cansancio
- Control permanente del nivel de carga de la batería
- Supervisión del ciclo de trabajo y visualización del estado
- Indicación de fallos en caso de averías

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Herramienta para cortar
Código	2453830000
Tipo	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Cantidad	1 Pieza

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	70 mm	Profundidad (pulgadas)	2,756 inch
Altura	365 mm	Altura (pulgadas)	14,37 inch
Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3,15 inch
Peso neto	3.100 g		

Datos técnicos

Tensión de servicio	18 V DC	Tiempo de carga	0,5 h
---------------------	---------	-----------------	-------

Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx.(mm ²)	500 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	280 mm ²
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	40 mm	Cable de cobre - rígido, máx.	240 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx.	200 mm ²	Cable de cobre, diámetro máx.	40 mm
Fuerza del punzonado	30 kN	Tensión de servicio	18 V DC
Tiempo de carga	0,5 h		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Homologaciones

Homologaciones	
----------------	---

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	Manual
Catálogo	Catalogues in PDF-format

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo AKKU APG/EPG 2AH

Código [2858730000](#)

GTIN (EAN) 4064675566137

Cantidad 1 Pieza

Tipo AKKU APG/EPG 5AH

Código [2860070000](#)

GTIN (EAN) 4064675574750

Cantidad 1 Pieza

Tipo LADEGERAET EPG

Código [1509370000](#)

GTIN (EAN) 4050118318630

Cantidad 1 Pieza