

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed.

- A kétfokozatú hidraulikus rendszernek köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható szerszámfej.
- Ergonomikus fogó és kiegyensúlyozott súlyelosztás biztosítja a fáradtságmentes és biztonságos használatot
- Állandó akkumulátor töltöttség ellenőrzés
- Vágási ciklus felügyelete és állapot kijelzés
- Hibás működés esetén hiba megjelenítése
-

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok, Vágószerszám
Rendelési szám	2453830000
Típus	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Qty.	1 Stück

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Magasság	365 mm	Magasság (coll)	14,37 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Nettó tömeg	3 100 g		

Műszaki adatok

Töltési idő	0,5 h	Üzemi feszültség	18 V DC
-------------	-------	------------------	---------

Vágószerszámok

Egyeres alumínium kábel, max. (mm ²)	500 mm ²	Lyukasztóerő	30 kN
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	280 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	40 mm
Töltési idő	0,5 h	Vörösréz kábel - többeres, max.	200 mm ²
Vörösréz kábel - tömör, max.	240 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	40 mm
Üzemi feszültség	18 V DC		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	LADEGERAET EPG
Rendelési szám	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Qty.	1 Stück
Típus	AKKU APG/EPG 2AH
Rendelési szám	8858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Qty.	1 Stück
Típus	AKKU APG/EPG 5AH
Rendelési szám	8860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Qty.	1 Stück