

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller является специалистом в области резки медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент предлагаемой продукции простирается от режущих инструментов с прямым приложением усилия для кабелей небольшого сечения до режущих инструментов для кабелей большого диаметра.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря двухступенчатому гидравлическому насосу
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Эргономичная рукоятка и сбалансированное распределение веса для безопасной работы без утомления
- Постоянный контроль уровня заряда аккумулятора
- Контроль рабочего цикла и индикация статуса
- Индикация ошибок в случае неисправной работы

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Инструмент для резки
Номер для заказа	2453830000
Тип	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Кол.	1 шт.

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	365 мм	Высота (в дюймах)	14,37 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Масса нетто	3 100 g		

Технические данные

Время зарядки	0,5 h	Рабочее напряжение	18 V DC
---------------	-------	--------------------	---------

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	280 mm²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 мм
Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	500 mm²	Время зарядки	0,5 h
Медный кабель - многожильный, макс.	200 mm²	Медный кабель - одножильный, макс.	240 mm²
Медный кабель, макс. диаметр	40 мм	Рабочее напряжение	18 V DC
Усилие пробивки	30 kN		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 1,5 Ач

Основные данные для заказа

Тип	AKKU APG/EPG 2AH
Номер для заказа	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Кол.	1 Шт.
Тип	LADEGERAET EPG
Номер для заказа	4599370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Кол.	1 Шт.
Тип	AKKU APG/EPG 5AH
Номер для заказа	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Кол.	1 Шт.