

## EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller är specialist på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar upp till kabelsaxar för stora diametrar.

- Extremt snabb hantering tack vare tvåstegs hydraulpump
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- Ergonomisk hantering och balanserad viktfördelning säkerställer säkert handhavande utan ansträngning
- Permanent styrning av batteriladdningen
- Övervakning av arbetscykeln och statusindikering
- Felmeddelande vid funktionsfel

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapverktyg, Kapverktyg
Art.nr.	<a href="#">2453830000</a>
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Förp.	1 Stück

## EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14,37 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	3 100 g		

## Tekniska data

Drivspänning	18 V DC	Laddningstid	0,5 h
--------------	---------	--------------	-------

## Klippverktyg

Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	40 mm
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm <sup>2</sup> )	280 mm <sup>2</sup>	Drivspänning	18 V DC
Kopparkabel - entrådig, max.	240 mm <sup>2</sup>	Kopparkabel - flertrådig, max.	200 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - max. Ø	40 mm	Laddningstid	0,5 h
Stanskraft	30 kN		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### EPG CUT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



## EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 1,5 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LADEGERAET EPG
Art.nr.	<a href="#">1509370000</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Förp.	1 Stück
Typ	AKKU APG/EPG 2AH
Art.nr.	<a href="#">2858730000</a>
GTIN (EAN)	4064675566137
Förp.	1 Stück
Typ	AKKU APG/EPG 5AH
Art.nr.	<a href="#">2860070000</a>
GTIN (EAN)	4064675574750
Förp.	1 Stück