

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROFINET jelisméltő, FreeCon Active változat a PushPull
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet
specifikációinak megfelelően

Általános rendelési adatok

Verzió	PROFINET POF jelisméltő, FreeCon, IP65
Rendelési szám	2455360000
Típus	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
Qty.	1 Stück

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	130,4 mm	Hossz, inch	5,134 inch
Nettó tömeg	0,773 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Vezetékezés	PROFINET	Védelmi osztály	IP65

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	FO1: Port aktív, FO2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Besorolások

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Further development of 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. For commissioning, the new GSDML file (see Downloads) must be installed.
------------------	--

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

UL File Number Search [UL weboldal](https://www.ul.com/Products-and-Solutions/Products-and-Solutions-Search)

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PNO_Zertifikat_2455360000 IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	PCN DE FreeCon Active POF Repeater PCN DE FreeCon Active POF Repeater
Software	Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon Firmware – Firmware ABCC_40_PIR-FO_7360_1_13_05.hiff Device description – GSDML-V2.35 POF
User Documentation	Firmware update manual Manual EN Manual DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz



IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	