

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROFINET-repeater, version FreeCon Active för PushPull
Var.14 kontaktdon motsvarande IEC 61076-3-117 och
PushPull Power i enlighet med PROFINET-effektbeskriv-
ning

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	PROFINET POF Repeater, FreeCon, IP65
Art.nr.	2455360000
Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
Förp.	1 Stück

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	53 mm	Byggdjup (tum)	2,087 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Längd	130,4 mm	Bygglängd (tum)	5,134 inch
Nettovikt	0,773 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Datagränssnitt	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Koppling	PROFINET	Power-gränssnitt	PROFINET PushPull Power
Skyddsklass	IP65	Stickcykler	≥ 100

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E141197	Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24
Nätverksstandard	IEC 61158, IEC 61784	PROFINET-specifikation	Conformance Class C acc. V2.3

Elektriska egenskaper

Baudhastighet	100 MB	Driftspänningsområde	18...30 V DC
Drivspänning		LED-displej	FO1: Port aktiv, FO2: Port aktiv, SF: samlingsfel, BF: bussfel, US1: spänning 1 (elektronik), US2: spänning 2, ACT1: aktivitet Port 1, ACT2: aktivitet Port2
	24 V		
Protokoll	PROFINET IRT	Strömutpaktning	typ. 200 mA

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Vidare utveckling av 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. För driftsättning måste den nya GSDML-filen (se Nedladdningar) installeras.
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search

UL-webbplats

Certifikat-Nr. (cULus)

E141197

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PNO_Zertifikat_2455360000 IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	PCN DE FreeCon Active POF Repeater PCN DE FreeCon Active POF Repeater
Programvara	Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon Firmware – Firmware ABCC_40_PIR-FO_7360_1_13_05.hiff Device description – GSDML-V2.35 POF
Användardokumentation	Firmware update manual Manual EN Manual DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Profilritning



Kopplingsbild



IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Set

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2465440000	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136	
Förp.	1 Stück	