

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Prázdná krabice / skříň
Objednávací číslo	2457760000
Typ	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Množství	1 ks

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	455 mm	Hloubka (v palcích)	17,913 inch
Výška	380 mm	Výška (v palcích)	14,961 inch
Šířka	570 mm	Šířka (v palcích)	22,441 inch
Čistá hmotnost	7 500 g		

Systémy značení

Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozsah dodávky	Vozík
Typ	Vozík	Verze	Hliníkový kryt

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--