

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Tom box / väska |
| Art.nr. | 2457760000 |
| Typ | THM MMP CASE |
| GTIN (EAN) | 4050118473131 |
| Förp. | 1 Stück |

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 455 mm | Byggdjup (tum) | 17,913 inch |
| Höjd | 380 mm | Bygghöjd (tum) | 14,961 inch |
| Bredd | 570 mm | Byggbredd (tum) | 22,441 inch |
| Nettovikt | 7 500 g | | |

Märkningssystem

| | | | |
|--------------|------|------------------|-------------------|
| Batteridrift | Nej | Ingår i leverans | Vagn |
| Typ | Vagn | Utförande | Aluminiumkapsling |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001675 | ETIM 7.0 | EC001675 |
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 |

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|