

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FrontCom, Set
Objednací číslo	<a href="#">2460640000</a>
Typ	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
Množství	1 ks
Referenční výrobek	<a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450630000</a> <a href="#">1450730000</a> <a href="#">1019570000</a>

Datum vytvoření 20. května 2024 13:51:24 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5,276 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2,638 inch
Čistá hmotnost	640 g		

## Obecné údaje

Materiál krytu	Tlakově litý zinek, práškově lakováno	Materiál rámu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP 65, v zavřeném stavu	Typ produktu	Set

## Technické údaje

Datové vložky	USB 2.0 A/A	Jmenovité napětí pro konektor samici	250 V
Jmenovitý proud pro konektor samici	16 A	Rám	Kovový kryt, Zamykatelné klíčem
Vkládací deska	1x data, 1x napájení, Nestíněné	Výkonové vložky	Konektor samice DE

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

