

IE-PS-VAPM-5P-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
Art.nr.	2465440000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 04:47:37 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	36,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,425 inch
Bredd	26,8 mm	Byggbredd (tum)	1,055 inch
Längd	85,4 mm	Bygglängd (tum)	3,362 inch
Nettovikt	96 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	Klämfjäder
Antal poler	5	Avskärmning	oskärmad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²	Låsningstyp	Push Pull
Manteldiameter, max.	13 mm	Manteldiameter, min.	8 mm
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Nedsmutningsgrad	2	Skyddsklass	IP 65, IP67
Stickcykler	≥ 100		

Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202	Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
---------------------	--------	-----------------	--

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.
--------------------	--

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	20201001 Technische Änderungen zum Push Pull Power Steckverbinder 20201001 Technical change to Push Pull Power connector Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
Användardokumentation	Designation key / Type key Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Separata delar

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2531330000	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Förp.	10 Stück	