

JPO 24VDC 0.2A M12S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	JACKPAC, Optokopplare, Märkstyrspänning: 18...24...30 V DC , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC
Art.nr.	2465830000
Typ	JPO 24VDC 0.2A M12S
GTIN (EAN)	4050118482522
Förp.	1 Stück

JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	14,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,567 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Längd	93 mm	Bygglängd (tum)	3,661 inch
Nettovikt	54,03 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C...60 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Ingång

Märkstyrspänning	18...24...30 V DC
------------------	-------------------

Styrsida

Märkstyrspänning	18...24...30 V DC	Märkstyrström	0,01 A DC
Matningström till givare	10 mA		

Utgång

Kopplingsspänning, max.	3...33 V DC
-------------------------	-------------

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	3...33 V DC	Märkkopplingsström	200 mA
Spänningsfall vid max. last	≤ 1 V		

Isolationskoordinater

Märkspänning	32 V	Nedsmutsningsgrad	2
Överspänningskategori	I	Skyddsklass	IP67

Tekniska data för kabel

Antal poler	4
-------------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ETIM 9.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90
ECLASS 12.0	19-17-90-90	ECLASS 13.0	19-17-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Length of connected cable smaller than 30m
--------------------	--

JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild

