

**PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zásuvné komunikační moduly Weidmüller umožňují jednotlivým komponentám výměnu příslušných dat s cloudem. Tím je položen základ pro cílenou optimalizaci procesů pomocí monitorování stavu a možnosti dálkového ovládání - faktory, které hrají rozhodující roli při zvyšování účinnosti, kvality, stability procesů a dostupnosti mohou přispět. Komunikační moduly jsou navrženy v souladu s krytím IP20, lze je obsluhovat bez použití náradí a lze je flexibilně přizpůsobit různým přizpůsobitelným komunikačním protokolům.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Verze           | Komunikační modul          |
| Objednací číslo | <a href="#">2467320000</a> |
| Typ             | PRO COM CAN OPEN           |
| GTIN (EAN)      | 4050118482225              |
| Množství        | 1 ks                       |

## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 33,6 mm | Hloubka (v palcích) | 1,323 inch |
| Výška          | 74,4 mm | Výška (v palcích)   | 2,929 inch |
| Šířka          | 35 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,378 inch |
| Čistá hmotnost | 75 g    |                     |            |

## Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -25 °C...70 °C |
|------------------|----------------|

## Všeobecné údaje

|              |                            |             |
|--------------|----------------------------|-------------|
| MTTF         | Podle normy                | SN 29500    |
|              | Doba provozu (hodin), min. | 4 082 000 h |
|              | Teplota okolí              | 40 °C       |
|              | Pracovní cyklus            | 100 %       |
| Stupeň krytí | IP20                       |             |
| Váha         | 36 g                       |             |

## Aprobace

|                      |         |                             |         |
|----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Institut (cULusEX)   | CULUSEX | Institute (cULus)           | CULUS   |
| Č. osvědčení (cULus) | E258476 | Číslo certifikátu (cULusEX) | E470829 |

## Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001604    | ETIM 7.0    | EC001604    |
| ETIM 8.0    | EC001604    | ETIM 9.0    | EC001604    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-26-08 | ECLASS 9.1  | 27-04-07-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 13.0 | 27-24-26-08 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP       | 1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8dbf60e |

## Osvědčení

Schválení



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| ROHS                        | Shoda   |
| UL File Number Search       | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)        | E258476 |
| Číslo certifikátu (cULusEX) | E470829 |

Datum vytvoření 2. května 2024 1:01:11 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

## PRO COM CAN OPEN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop](#)

Oznámení o změně produktu [PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Software [Device description – EDS File](#)

Uživatelská dokumentace [Operating instruction](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Kabel

Adaptérový kabel ze SUB-D na RJ45 pro komunikační modul PRO COM CAN OPEN.



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M     | Verze                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6578550000</a> | , Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 1 m   |
| GTIN (EAN)      | 4050118589702              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |
| Typ             | PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M     | Verze                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6578530000</a> | , Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 0.5 m |
| GTIN (EAN)      | 4050118589597              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |
| Typ             | PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M     | Verze                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6578560000</a> | , Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 2.5 m |
| GTIN (EAN)      | 4050118589573              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |