

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller dugaszolható kommunikációs moduljai révén az egyes komponensek megfelelő adatokat tudnak cserélni a felhővel. Ez lefekteti a célzott folyamat-optimalizálás állapotfelügyelet és távvezérelhetőség használatával történő megalapozását, amely tényezők döntő szerepet játszanak a hatásfok növelésében, amihez a minőség, a folyamat stabilitása és a rendelkezésre járulhat hozzá. A kommunikációs modulok IP20 védelemmel vannak megtervezve, szerszámok nélkül működtethetők, és rugalmasan adaptálhatók a különböző egyediesíthető kommunikációs protokollokhoz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Communication module
Rendelési szám	2467320000
Típus	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Qty.	1 Stück

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	33,6 mm	Mélység (coll)	1,323 inch
Magasság	74,4 mm	Magasság (coll)	2,929 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	75 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

MTTF	Szabványnak megfelelő	SN 29500
	Működési idő (óra), min.	4 082 000 h
	Környezeti hőmérséklet	40 °C
	Terhelhetőség	100 %
Tömeg	36 g	
Védelmi osztály	IP20	

Jóváhagyások

Intézet (cULus)	CULUS	Intézet (cULusEX)	CULUSEX
Tanúsítvány száma (EAC)	E470829	Tanúsítvány száma (cULus)	E258476

Besorolások

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9,1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-24-26-08	ECLASS 13.0	27-24-26-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8bf60e

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E258476
Tanúsítvány száma (EAC)	E470829

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop](#)

Product Change Notification

[PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Software

[Device description – EDS File](#)

User Documentation

[Operating instruction](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábel

SUB-D-RJ45 adapterkábel PRO COM CAN OPEN kommunikációs modulhoz.



Általános rendelési adatok

Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Verzió
Rendelési szám	6578530000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Qty.	1 Stück	
Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Verzió
Rendelési szám	6578560000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Qty.	1 Stück	
Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Verzió
Rendelési szám	6578550000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Qty.	1 Stück	