

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечивают обмен соответствующими данными между отдельными компонентами и облаком. Это создает основу для целевой оптимизации процесса с использованием контроля состояния и дистанционного управления - факторов, которые играют решающую роль в повышении КПД, качества, стабильности процесса и доступности. Модули связи разработаны в соответствии с классом защиты IP20 и могут работать без инструментов и гибко адаптированы к различным индивидуально настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль связи
Номер для заказа	2467320000
Тип	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Кол.	1 Шт.

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	33,6 мм	Глубина (дюймов)	1,323 inch
Высота	74,4 мм	Высота (в дюймах)	2,929 inch
Ширина	35 мм	Ширина (в дюймах)	1,378 inch
Масса нетто	75 g		

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие данные

MTTF	В соответствии со стандартом	SN 29500
	Время работы (часы), мин.	4 082 000 h
	Температура окружающей среды	40 °C
	Цикл нагрузки	100 %
Вид защиты	IP20	
Масса	36 g	

Одобрения

Институт (cULus)	CULUS	Номер сертификата (cULusEX)	E470829
Организация (cULusEX)	CULUSEX	Сертификат № (cULus)	E258476

Классификации

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-24-26-08	ECLASS 13.0	27-24-26-08

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8bf60e

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E258476
Номер сертификата (cULusEX)	E470829

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop](#)

Уведомление об изменении продукта

[PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Программное обеспечение

[Device description – EDS File](#)

Пользовательская документация

[Operating instruction](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабель

Провод адаптера от SUB-D к RJ45 для модуля
соединения PRO COM CAN OPEN.



Основные данные для заказа

Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Исполнение
Номер для заказа	2538530000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Исполнение
Номер для заказа	2538560000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Исполнение
Номер для заказа	2538550000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Кол.	1 Шт.	