

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers anslutningsbara kommunikationsmoduler gör det möjligt för enskilda komponenter att utbyta viktig information med molnet. Detta lägger grunden för målinriktad optimering av processen med hjälp av övervakning och fjärrstyrning – faktorer som spelar en avgörande roll för att öka verkningsgrad, processstabilitet och tillgänglighet. Modulerna är utformade enligt IP20-skydd, kan användas utan verktyg och kan flexibelt anpassas till olika anpassningsbara kommunikationsprotokoll.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kommunikationsmodul
Art.nr.	2467320000
Typ	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Förp.	1 Stück

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	33,6 mm	Byggdjup (tum)	1,323 inch
Höjd	74,4 mm	Bygghöjd (tum)	2,929 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1,378 inch
Nettovikt	75 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

MTTF	Enligt standard	SN 29500
	Drifttid (timmar), min.	4 082 000 h
	Omgivningstemperatur	40 °C
	Driftcykel	100 %
Skyddsklass	IP20	
vikt	36 g	

GODKÄNNANDEN

Certificat-nr (cULusEX)	E470829	Certifikat-Nr. (cULus)	E258476
Institut (cULus)	CULUS	Institut (cULusEX)	CULUSEX

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-24-26-08	ECLASS 13.0	27-24-26-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E258476
Certifikat-nr (cULusEX)	E470829

Skapandedatum den 8 maj 2024 14:59:11 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Declaration of Conformity](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop](#)

Meddelande om produktändring

[PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Programvara

[Device description – EDS File](#)

Användardokumentation

[Operating instruction](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kabel

Adapterkabel från SUB-D till RJ45 för PRO COM CAN OPEN-kommunikationsmodul.



Allmänna beställningsdata

Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2578560000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Förp.	1 Stuck	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2578550000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Förp.	1 Stuck	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2578530000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Förp.	1 Stuck	