

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 16 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2469370000</a>   |
| Típus          | A2T 1.5  |
| GTIN (EAN)     | 4050118485387  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 45 mm      | Mélység (coll) | 1,772 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 46 mm      | Magasság       | 84 mm      |
| Magasság (coll)           | 3,307 inch | Szélesség      | 3,5 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,138 inch | Nettó tömeg    | 8,226 g    |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7909U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0036U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 440 V               | Áram (ATEX)                         | 13.5 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 440 V               |
| Áram (IECEX)                       | 13.5 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb       | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D            |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 2     |
| Szintek száma                 | 2    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | B áram nagyság (CSA)               | 13 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | C áram nagyság (CSA)               | 13 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG          |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |       |                 |                |
|---|-------|-----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal                             | Nem   | Felpattintható  | Nem            |
| Felszerelés típusa                                  | TS 35 | Nyitott oldala  | jobb           |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen  | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató                                 | Sín   |                 |                |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |                         |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                        | 1,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                         | 500 V               | Névleges áram           | 16 A          |
| Áram maximum vezetékknál                       | 16 A                | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint   | 1,83 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 W              | Szennyezés súlyossága   | 3             |
| Túlfeszültség kategória                        | III                 |                         |               |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                                    |          |          |
|--|------------------------------------|----------|----------|
| Csatlakozás típusa   | PUSH IN                            |          |          |
| Csatlakozás típusa 2   | PUSH IN                            |          |          |
| Csatlakozási irány   | felső                              |          |          |
| Csatlakozások száma  | 4                                  |          |          |
| Csupaszolási hossz   | 8 mm                               |          |          |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm²                            |          |          |
| Kés mérete   | 0,4 x 2,0 mm                       |          |          |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A1                                 |          |          |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,25 mm² |
|  | Tube length                        | min.     | 5 mm     |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm²  |
|  |                                    | max.     | 1 mm²    |
|  | Tube length                        | névleges | 6 mm     |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1,5 mm²  |
| Tube length  | névleges                           | 10 mm    |          |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,14 mm² |
|  |                                    | max.     | 0,75 mm² |
|  | Tube length                        | max.     | 8 mm     |
|  |                                    | min.     | 6 mm     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 1,5 mm²                            |          |          |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,14 mm²                           |          |          |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm²                            |          |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 14                             |          |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26                             |          |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 1,5 mm²                            |          |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm²                            |          |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 1,5 mm²                            |          |          |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 6:44:25 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  | B áram nagyság (cURus)                            | 13 A   |
| C feszültség nagyság (cURus)                     | 300 V  | C áram nagyság (cURus)                            | 13 A   |
| D feszültség nagyság (cURus)                     | 600 V  | D áram nagyság (cURus)                            | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 14 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 14 AWG |   |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | Sín           | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26        |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon® Connect 2469370000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2469370000 EN</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI A2t 1.5</a><br><a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## A2T 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                             |   |
|----------------|-----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">19007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992               |   |
| Qty.           | 1 000 Stück                 |   |

1.5 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 6:44:25 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 6:44:25 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga                          |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Verzió     |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |

## Tartozékok

## WS 8/3.5

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/3.5 MM WS             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4007140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391893              |  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |  |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 600 Stück                |   |

1.5 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 1.5                 | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1469420000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118562255              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 1.5 BL              | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8471470000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118562293              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használata szükséges. A zárólemez ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 4                      | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8489110000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499322              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |

## SnapMark IDC



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölécímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SNAPMARK 1.5               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8682080000</a> | Csoportjelölő, Sorkapocs jelölő, 26 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118821772              | Weidmueller, fehér   |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi nyomtatás



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.


- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393262              | Weidmueller, Vevőspecifikus                             |
| Qty.           | 192 Stück                  |   |

## Natúr



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4003760000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424454              | Weidmueller, fehér                                      |
| Qty.           | 960 Stück                  |   |

## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5 MI-R              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991880000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376715              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |



## A2T 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 320 Stück                  |   |

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AAM 1.5 YE FLASH           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8635520000</a> | Sorkapocs jelölő, 6.2 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674088              |  |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |