

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
Rendelési szám	2469540000
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10
GTIN (EAN)	4050118483819
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	149 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	10		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	10 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	8	Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru
----------------------------------	---	------------------	-------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497070000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-10	Verzió
Rendelési szám	1497130000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qty.	50 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-10	Verzió
Rendelési szám	1492890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	1496910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	1496920000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	1496930000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-10	Verzió
Rendelési szám	1496900000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-10	Verzió
Rendelési szám	1496950000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	1496940000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	1497880000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	1497870000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	1497890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	1497910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497420000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M8/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497430000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 Stück	

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhöz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	1453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

10 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/10	Verzió
Rendelési szám	1493030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

10 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-10	Verzió
Rendelési szám	1492780000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	1494020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	1494030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	1494040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M4/-10	Verzió
Rendelési szám	1494010000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	1494050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M12/-10	Verzió
Rendelési szám	1494060000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	1492680000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQNG-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	1492690000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M5/-10 45	Verzió
Rendelési szám	1496810000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-10 45	Verzió
Rendelési szám	1496820000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-10 45	Verzió
Rendelési szám	1496830000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-10 45	Verzió
Rendelési szám	1496840000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qty.	100 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-10	Verzió
Rendelési szám	1498620000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 Stück	