

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
Rendelési szám	2469600000
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	135 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	95 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	3/0	Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	-------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497710000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M12/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497720000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497730000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497690000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-95	Verzió
Rendelési szám	1494770000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304220	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-95	Verzió
Rendelési szám	1492840000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Qty.	25 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494430000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494910000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494890000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494900000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-95	Verzió
Rendelési szám	1498680000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-95	Verzió
Rendelési szám	1492950000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M12/-95	Verzió
Rendelési szám	1493280000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M16/-95	Verzió
Rendelési szám	1493290000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M8/-95	Verzió
Rendelési szám	1493260000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M10/-95	Verzió
Rendelési szám	1493270000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M20/-95	Verzió
Rendelési szám	1493310000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	1453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

95 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496080000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496100000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M14/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1494670000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496090000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWN-M16/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496110000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496340000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWN-M16/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496380000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWN-M12/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496370000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWN-M10/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496350000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 Stück	

Típus	KRN-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 Stück	

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M20/-95	Verzió
Rendelési szám	1495640000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 Stück	

Típus	KRN-M6/-95	Verzió
Rendelési szám	1495820000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 Stück	

Típus	KRN-M14/-95	Verzió
Rendelési szám	1495780000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-95	Verzió
Rendelési szám	1495610000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-95	Verzió
Rendelési szám	1495630000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-95	Verzió
Rendelési szám	1495620000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-95	Verzió
Rendelési szám	1495600000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 Stück	

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M20/-95	Verzió
Rendelési szám	1498230000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-95	Verzió
Rendelési szám	1498180000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-95	Verzió
Rendelési szám	1498220000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-95	Verzió
Rendelési szám	1498520000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M10/-95	Verzió
Rendelési szám	1498190000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 11:58:09 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M12/-95	Verzió	
Rendelési szám	1498210000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307610		
Qty.	50 Stück		

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/95	Verzió	
Rendelési szám	1493090000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302929		
Qty.	50 Stück		