

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469640000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
Qty.	1 Stück

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	117 g		

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	240		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	240 mm <sup>2</sup>	

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	450	Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámok


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

240 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498410000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M14/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498530000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M20/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498430000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498390000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498420000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qty.	20 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

240 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-240 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494620000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-240 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494630000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-240 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494610000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-240 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494590000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qty.	25 Stück	

240 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497400000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

240 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M20/-240 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495420000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qty.	15 Stück	
Típus	KWN-M12/-240 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495400000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qty.	15 Stück	
Típus	KWN-M16/-240 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495410000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qty.	15 Stück	

240 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M20/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495520000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495490000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M14/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497270000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495510000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495480000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495500000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 Stück	

240 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M16/-240 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494370000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M12/-240 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494350000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M10/-240 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494340000</a>	kábelsaru, záróelem, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qty.	5 Stück	